

## Čerpadla

## Regulace a konektivita

## Příslušenství

## Kompletní systémy

Čerpadla pro suchou instalaci



SE



NBG\*



SEV



NKG\*



CIU



Zvedací řetěz



Prefabrikované čerpací stanice PS.W



Prefabrikované čerpací stanice PS.G

Ponorná čerpadla



SL



SL/SLV



SEG



EF



S



DWK



LC 231/232



LC 241/242



Sada pro automatickou spojku



Horní držák vodících tyčí



Prefabrikované čerpací stanice PS.R

## Standard

Čerpadlo z šedé litiny

## Q Varianta

Oběžné kolo  
z korozivzdorné oceli  
(EN 1.4408)

## R Varianta

Celé čerpadlo  
z korozivzdorné oceli  
(EN 1.4408)

## D Varianta

Hlavní části  
z duplexové oceli  
(EN 1.4517/1.4539)  
Na vyžádání

SL



SE



## Standard

Čerpadlo z šedé litiny

## K varianta

Čerpadlo z korozivzdorné  
oceli (EN 1.4408)  
Až do 4000 m<sup>3</sup>/h a 25bar

## L varianta

Čerpadlo z duplexové  
oceli (EN 1.4517)  
Až do 4000 m<sup>3</sup>/h a 25bar

NBG



NBG



NBG



NBG

NKG



NKG



NKG



NKG