



GUIDE OG FAKTA OM BRUGSVAND

Forudsætninger

Afsætningsfrie rør (fri for kalkdannelser)

Maks. tryktab 100 Pa/m

Afkøling = 5 °C

Maks. hastighed i rør er 1,0 m/s, dog 0,5 m/s i kobberrør for at undgå støj og turbulenskorrosion.



PARCELHUS

Maks. 250 m²

Maks. 15 m. til fjerneste tæppested

Beholder- og veksleranlæg

GRUNDFOS COMFORT DIGITAL TIMER COMFORT DIGITAL TIMER 15-14 BDT PM

vvs-nr. 380634034

Indbygningsmål 80 mm, ½" RG

Præcis indstilling ift. forbrugsmønster



PARCELHUS

Maks. 250 m²

Maks. 15 m. til fjerneste tæppested

Beholderanlæg

GRUNDFOS COMFORT AUTOADAPT BA PM COMFORT UP 15-14BA PM, vvs-nr. 380634014

Indbygningsmål 80 mm, ½" RG

Auto-registrering af forbrugsmønster



PARCELHUS

Maks. 250 m²

Maks. 15 m. til fjerneste tæppested

Veksleranlæg

GRUNDFOS COMFORT BASIC B PM

COMFORT UP 15-14B PM, vvs-nr. 380634004

Indbygningsmål 80 mm, ½" RG

100 % drift



BØRNEHAVE

BOLIGFORENING

250-800 m²

Maks. 60 m. til fjerneste tæppested

GRUNDFOS ALPHA2 N

ALPHA2 20-60N, vvs-nr. 380450260

Indbygningsmål 150 mm, 1¼" RG

ALPHA2 25-60N, vvs-nr. 380463060

Indbygningsmål 130 mm, 1½" RG

ALPHA2 25-60N, vvs-nr. 380463160

Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG



BOLIGFORENING

800-3.000 m²

Maks. 180 m. til fjerneste tæppested

GRUNDFOS MAGNA3

MAGNA3 32-100N, vvs-nr. 380796100

Indbygningsmål 180 mm, 2" RG

MAGNA3 32-100FN, vvs-nr. 380796101

Indbygningsmål 220 mm, DN 32



SKOLE

STØRRE BOLIGFORENING

Maks. 250 m. til fjerneste tæppested

GRUNDFOS MAGNA3 FN

MAGNA3 32-120FN, vvs-nr. 380981312

Indbygningsmål 220 mm, DN 32

MAGNA3 40-100FN, vvs-nr. 380982410

Indbygningsmål 220 mm, DN 40

MAGNA3 50-100FN, vvs-nr. 380983510

Indbygningsmål 280 mm, DN 50



GRUNDFOS