

Energetikai szakreferenci jelentés	2023 év
Cégnév	GRUNDFOS Magyarország Gyártó Kft.
Vizsgált telephely(ek)	Székesfehérvár, Holland fasor 15.

2023 év összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás [kWh]	8 585 362
Összes energiaköltség [Ft]	694 678 730
Összes CO₂ kibocsátás [tonna]	2,7138

Vizsgált időszak	2022 év	Energianemek alapvonal								
		Szumma	Áram 1	Napelem	Gáz 1	Gáz 2	Távhő	Üzemanyag	0	0
		-	kWh	kWh	m ³	m ³	GJ	liter	-	-
Fogyasztás		-	7 973 179	0	288 492					
Fogyasztás ekvivalens	[kWh]	10 768 349	7 973 179	0	2 795 170					
Költség	[Ft]	1 081 712 883	1 014 443 167	0	67 269 716					
CO ₂	[e tonna]	3,4776	2,9102	0,0000	0,5674					

Előző év időszakához viszonyított fogyasztás eltérés	-21%	0%	-31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Előző év időszakához viszonyított költség eltérés	-40%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Vizsgált időszak	2023 év	Energianemek								
		Szumma	Áram 1	Napelem	Gáz 1	Gáz 2	Távhő	Üzemanyag	0	0
		-	kWh	kWh	m ³	m ³	GJ	liter	0	0
Fogyasztás		-	6 320 272	260 740	200 435				0	0
Fogyasztás ekvivalens	[kWh]	8 585 362	6 320 272	260 740	2 004 350					
Költség	[Ft]	694 678 730	607 124 891	0	87 553 839					
CO ₂	[e tonna]	2,7138	2,3069	0,0000	0,4069					

Épület	mért/becsült %	15	0	15	0	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	85	0	85	0	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fogyasztás megoszlás [kWh]										
Épület	mért/becsült %	1 248 693	948 041	0	300 653	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	7 075 929	5 372 231	0	1 703 698	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség megoszlás [Ft]										
Épület	mért/becsült %	104 201 810	91 068 734	0	13 133 076	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	590 476 921	516 056 157	0	74 420 763	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO ₂ e megoszlás [e Tonna]										
Épület	mért/becsült %	0	0,3460	0,0000	0,0610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	2	1,9609	0,0000	0,3459	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Szállítás	mért/becsült %	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

