

Energetikai szakreferenci jelentés	2023 év
Cégnév	GRUNDFOS Magyarország Gyártó Kft.
Vizsgált telephely(ek)	2800 Tatabánya Bánhida, Búzavirág utca 14.

2023 év összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás [kWh]	15 276 754
Összes energiaköltség [Ft]	1 155 580 198
Összes CO2 kibocsátás [tonna]	4,8459

Vizsgált időszak	2022 év		Energianemek alapvonal							
	Szumma		Áram 1	Áram 2	Gáz 1	Gáz 2	Távhő	Üzemanyag	0	0
	-		kWh	kWh	m3	m3	GJ	liter	-	-
Fogyasztás	-		12 099 883	0	502 234					
Fogyasztás ekvivalens	[kWh]	16 971 549	12 099 883	0	4 871 666					
Költség	[Ft]	1 683 682 328	1 550 526 502	0	133 155 826					
CO _{2e}	[e tonna]	5,4054	4,4165	0,0000	0,9889					

Előzőév időszakához viszonyított fogyasztás eltérés	-11%	0%	-8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Előzőév időszakához viszonyított költség eltérés	-36%	0%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Vizsgált időszak	2023 év		Energianemek							
	Szumma		Áram 1	Áram 2	Gáz 1	Gáz 2	Távhő	Üzemanyag	0	0
	-		kWh	kWh	m3	m3	GJ	liter	0	0
Fogyasztás	-		10 769 777	0	464 277				0	0
Fogyasztás ekvivalens	[kWh]	15 276 754	10 769 777	0	4 506 977					
Költség	[Ft]	1 155 580 198	998 656 281	0	156 923 917					
CO _{2e}	[e tonna]	4,8459	3,9310	0,0000	0,9149					

Épület	mért/becsült %		15	0	15	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %		85	0	85	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %		0	0	0	0	0	0	0	0

Fogyasztás megoszlás [kWh]										
Épület	mért/becsült %	2 291 513	1 615 467	0	676 047	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	12 985 241	9 154 310	0	3 830 930	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség megoszlás [Ft]										
Épület	mért/becsült %	173 337 030	149 798 442	0	23 538 588	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	982 243 168	848 857 839	0	133 385 329	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO _{2e} megoszlás [e Tonna]										
Épület	mért/becsült %	1	0,5896	0,0000	0,1372	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	4	3,3413	0,0000	0,7777	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Szállítás	mért/becsült %	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

