

多段泵浦補助計畫¹

認證的型號

經工研院認可補助的高效能多段泵浦

每安裝一台泵浦每 kW 可申請最高新台幣 4500 元² 的補助！

1 適用於三相泵浦，0.75kW (含) 以上

2 以 kW 數多寡為判斷依據

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

CR 多段泵浦

廣受肯定的可靠性、 效率和調適能力

葛蘭富 CR 是全球首屈一指的線上型立式多段離心泵浦，擁有最廣泛的產品系列，並採用獨家模組化方法，可協助您打造出適用於絕大多數水處理的應用解決方案。CR 可穩定提供所需的精確壓力，即使長時間運作也無需停機。



特色和優點

- 三種材質可供選擇 (鑄鐵 /304 不鏽鋼 (SS304)/316 不鏽鋼 (SS316))
- 獨特的卡匣式軸封設計
- 精巧的內聯設計，適合小平面空間的安裝
- 可選購 CR Cool-Top™，讓泵浦可承受最高 180°C 的液體溫度
- MAGDRIVE 選項可用於無洩漏的應用場景
- 雷射焊接葉輪可提供無與倫比的效能



進一步了解葛蘭富 CR 系列

認證的型號

泵浦系列：CR / CRI / CRN

材質選項：鑄鐵 / 304 不鏽鋼 (SS304) / 316 不鏽鋼 (SS316)

適用於所有 CR 原廠型號

泵浦系列：

- | | | |
|---------|---------|---------|
| - CR 3 | - CR 20 | - CR 95 |
| - CR 5 | - CR 32 | |
| - CR 10 | - CR 45 | |
| - CR 15 | - CR 64 | |



具體型號列表
請見附錄

CM 多段泵浦

適用於狹小空間的精巧型泵浦



葛蘭富離心模組化 (CM) 泵浦是市面上最精簡的泵浦。CM/CME 泵浦內建於 OEM 解決方案中，也是安裝在大型產品中與其他元件互動的最佳解決方案。

這系列臥式多段泵浦設計十分精巧，非常適用於各種應用場景。

特色和優點

- 三種材質可供選擇 (鑄鐵 /304 不鏽鋼 (SS304)/316 不鏽鋼 (SS316))
- 溫度範圍：-30°C 至 120°C
- 精巧、堅固且可靠的設計
- 適合工業應用場景的多種軸封材料
- 提供多種管路接續方式滿足現場需求



進一步了解葛蘭富 CM 系列

認證的型號

泵浦系列：CM

材質選項：

"A" - 鑄鐵

"I" - 304 不鏽鋼

"G" - 316 不鏽鋼

適用於所有 CM 原廠型號

泵浦系列：

- CM 3

- CM 15

- CM 5

- CM 25

- CM 10



具體型號列表
請見附錄

關於葛蘭富

葛蘭富是一家全球水資源解決方案公司，也是領導市場的泵浦製造商之一。因應全球水資源及氣候變遷的挑戰，我們率先推出各項解決方案，並提升民眾的生活品質。

- 1945 年：正式創立
- 全球第一的全球泵浦製造商
- 超過 100 家全球分公司
- 每年生產超過 1,600 萬台設備
- 20,000 名員工
- 39 億歐元淨營收 (2021 年)

經年累月，我們每天都在規劃更完善的工業用水方案。從運水、水處理、回收再利用到省水，面面俱到。我們開發了各種解決方案，可協助客戶達成永續發展和效率目標。從改善單一工業製程開始，逐步改變世界，為企業、人類與地球開創更美好的未來。

葛蘭富。點滴皆可為

如需更多資訊，請聯繫您當地的葛蘭富代表，或來信至 <https://www.grundfos.com/tw/contact>