


Fast Track Grundfos Sélection de surpresseurs

Expédition sous 5 jours
Livraison premium 48h*
(sous conditions)



GRUNDFOS 

Possibility in every drop



Contactez Grundfos dès aujourd'hui pour en savoir plus ou pour passer commande

Expédition sous 5 jours des surpresseurs sélectionnés

Vous n'avez plus à choisir entre la qualité Grundfos et une livraison rapide grâce à notre service d'expédition sous 5 jours sur une gamme sélectionnée de surpresseurs. Mieux encore, si le modèle souhaité est déjà en stock, nous vous proposons même un service premium en 48 heures*.



* Contacter Grundfos directement pour une livraison en 48h.

Catactéristiques

Fabriqués localement avec des matériaux de haute qualité, nos surpresseurs ont été conçus pour fournir un rendement supérieur combiné à des options avancées de régulation.



	Multi-E (CRIE)	Multi-E (CME)	SOLO-E	CMBE
Modes de régulation				
Pression constante	Par défaut	Par défaut	Par défaut	Par défaut
Débit constant	●	●	●	●
Température constante	●	●	●	●
Pression proportionnelle	●	●	●	●
Mise en service				
Démarrage facile Prêt-à-pomper	●	●	●	●
Configuration de fonctions supplémentaires avec la télécommande portable Grundfos GO	●	●		●
Assistant de démarrage via l'écran LCD intégré			●	
Dimensions/Disposition				
Encombrement au sol minimal	●			
Hauteur du groupe de surpression minimale		●		●

Caractéristiques standard de tous nos surpresseurs à envoi rapide :

- Mise en service simplifiée
- Installation gain de place : armoires de commande inutiles
- Réduction du bruit
- Protection contre la marche à sec
- Fonction de remplissage progressif
- Moteur IE5
- Architecture système multi-maître
- Gestion en cascade de la pompe permettant d'optimiser l'énergie
- En acier inoxydable
- Réservoir à pression prédéfinie conforme à la réglementation
- Détection d'aspiration standard et capteurs de refoulement primaires et redondants
- Mises à niveau de la communication possibles (Grundfos CIM)

Gamme de surpresseurs Fast Track

Scannez les QR codes pour en savoir plus en ligne

Système de surpression clé en main équipé de pompes CRE, CRIE ou CME, adapté à une large gamme d'applications commerciales légères et intermédiaires.

- Commandes intégrées simples d'utilisation et à grand écran
- Régulation optimisée énergétiquement
- 2 à 3 pompes en cascade
- Commande à distance avec l'application Grundfos GO

Données techniques

Débit : 141 m³/h max.
Hauteur manométrique : 161 m max.
Température du liquide : 0 °C à +60 °C
Pression de fonctionnement : 16 bar max.



HYDRO MULTI-E



HYDRO SOLO-E

Système de surpression à pompe unique équipé d'une pompe CRE, convenant à des applications telles que des immeubles d'habitation, écoles, hôtels, immeubles de bureaux, systèmes industriels d'approvisionnement en eau, systèmes de traitement ou de filtration des eaux, petites industries, et systèmes de nettoyage et de lavage.

- Pression constante optimale
- Facile à réguler
- Communication des données
- Commande à distance avec l'application Grundfos GO

Données techniques :

Débit : 120 m³/h max.
Hauteur manométrique : 148 m max.
Température du liquide : 0 °C à 60 °C
Pression de fonctionnement : 16 bar max.



Système de surpression à pompe unique équipé d'une pompe CME et destiné aux applications domestiques et commerciales légères, telles que les immeubles d'habitation, écoles, petits hôtels et chambres d'hôtes, et les petits immeubles de bureaux.

- Pression constante via régulation intégrée de la vitesse
- Construction compacte
- Faible niveau sonore, 55 dB(A)
- Commande à distance avec l'application Grundfos GO





CMBE

Données techniques :

Débit : 16 m³/h max.
Hauteur manométrique : 113 m max.
Température du liquide : 0 °C à +60 °C
Pression de fonctionnement : 10 bar max.



Courbes



Références produit

Voici les surpresseurs pour lesquels notre service d'expédition rapide sous 5 jours est disponible, ainsi que le service premium en 48 heures selon les disponibilités. Pour plus de détails ou pour passer commande, veuillez contacter Grundfos.

Code produit	Nombre de pompes	Description
Hydro Multi-E – CRE :		
91048851	2	CRE 5-4
91048855	2	CRE 5-5
91048856	2	CRE 5-5
91048859	2	CRE 5-9
91048860	3	CRE 5-9
91048873	2	CRE 10-3
91048875	2	CRE 10-5
91048876	3	CRE 10-5
91048887	2	CRE 15-3
91048889	2	CRE 15-4
Hydro Multi-E – CME :		
91048771	2	CME 3-5
91048775	2	CME 5-3
91048797	2	CME 10-2
91048799	2	CME 10-3
91048801	2	CME 10-4
Hydro Solo E		
99432874	1	CRE 3-7
99432875	1	CRE 5-5
99432876	1	CRE 5-7
CMBE		
98374697	1	CMBE1-44
98374701	1	CMBE3-62
98374704	1	CMBE5-63
CMBE twin		
99219420	2	CMBE 3-5
99219421	2	CMBE 3-8
99219423	2	CMBE 5-5

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.S.

57 rue de Malacombe
FR-38070 ST Quentin Fallavier
Tél : +33 (0)4.74.82.15.15
www.grundfos.com/fr

