

メカニカルシールキット一覧

CR(N)1,3,5	仕様	HQQE	HQQV	HUUE	HUUV	
	品番	96455086 ∞	96455087 ∞	96455084 ∞	96455085 ∞	
CR(N)10,15,20	仕様	HQQE	HQQV	HUUE	HUUV	
	品番	96511844 ∞	96511845 ∞	96511840 ∞	96511841 ∞	
CR(N)32,45,64	仕様	HQQE	HQQV	HUUE	HUUV	
	品番	96525458 ∞	96525490 ∞	96436727 ∞	96436728 ∞	
MTR1,3,5,8	仕様	HQQE	HQQV	HUUE	HUUV	AQQV
	品番	96455086 ∞	96455087 ∞	96455084 ∞	96455085 ∞	98584426
MTR10,15,20	仕様	HQQE	HQQV	HUUE	HUUV	AQQV
	品番	96511844 ∞	96511845 ∞	96511840 ∞	96511841 ∞	98873610
MTR32,45,64	仕様	HQQE	HQQV	HUUE	HUUV	
	品番	96525458 ∞	96525490 ∞	96436727 ∞	96441768 ∞	
SPK1,2,4,8	仕様	CVUV				
	品番	395086 ∞				
MTH	仕様	AQQV				
	品番	99029846				

CM1,3,5 D-R-A	仕様	AQQE/V				
	品番	96932392 ∞				
CM10,15,25 D-R-A	仕様	AQQE/V				
	品番	96932394 ∞				
CM1,3,5 D-R-I&G	仕様	AQQE/V	AVBE/V			
	品番	96932440 ∞	96932438 ∞			
CM10,15,25 D-R-I&G	仕様	AQQE/V				
	品番	96932394 ∞				

リングキット一覧

CR(N)1,3,5	仕様	EPDM	FKM			
	品番	96455090 ∞	96455091 ∞			
CR(N)10,15,20	仕様	EPDM	FKM			
	品番	96509609 ∞	96509610 ∞			
CR(N)32,45,64	仕様	EPDM	FKM			
	品番	96416599 ∞	96416600 ∞			

印をクリックすると製品ホームページをご覧になれます。
ホームページから買い物かごへも入れる事が可能です。

※品番が変わる恐れがございますので印刷はせず、都度こちらよりご確認ください。
※既設ポンプが水処理装置などの禁油処理仕様の場合は上記メカニカルシールとは異なります。
仕様を確認しますのでModelナンバーとSerialナンバーをご連絡願います。


上記以外のメカニカルシールキットにつきましては、ポンプ型式をご確認の上、
gjk_sales@sales.grundfos.com
までお問い合わせください。

※仕様の確認方法(選定方法)につきましては次ページに案内させて頂いております。


仕様確認方法

メカニカルシール◆

ポンプ銘板に記載の型式の赤色部分と黄色部分の仕様を確認して頂ければメカニカルシールキットの選定は可能です。



CM型の仕様は赤色部分の材質コードのAかIかGを確認後、銘板記載のメカニカルシール仕様を選んで下さい。CM型のメカニカルシールキットはゴム材質VとEの両方が含まれる内容となります。



Oリング◆

CR(N)型用のOリングキットはポンプ銘板に記載の型式の赤色部分と青色部分の仕様を確認して頂ければOリングキットの選定は可能です。



青色部分のコードがゴム材質記号となります。 E → EPDM V → FKM を選択して下さい。

その他の部品検索方法

オレンジ色部分のModelナンバーに記載されている【9】から始まる8桁の数字がポンプの品番となります。この8桁の品番を 部分に入れて検索して頂くと、そのポンプの「推奨予備部品」と「サービスパーツ」が表示される機種もありますので、こちらの部品検索方法もご活用ください。

